



Mer information om blästring

Garnet:

Används i den mindre hallen. Det är effektivt på alla slags material tack vare sin kornade form och kemiska sammansättning.

Därför passar garnet bra till diverse mindre detaljer.

Stålsand:

Används i våran större hall där vi blästrar större föremål som plåt, containrar, balkar, räcken och andra stålkonstruktioner.

Får en grov yta och lämpar sig därför bäst innan metallisering.

Glas:

Används precis som garnet i våran mindre hall. Glas blästras på mindre objekt och ger en blank och slät yta. Vill man åt en högre finish på produkten rekommenderas glas.